

Shema vezave: Regis T-1-9-NET povezan na Spider W40

Za povezavo uporabite standardni UTP kabel. Razdalja med napravama ne sme preseči 50 m. Če dolžina kabla presega 25 m, uporabite eno parico UTP kabla (2 žici) za vsak pol (+ in -).

Uporabite 12V DC el. ključavnico!
Bodite pozorni na polariteto (+ -)!
Nepravilno priključena el. ključavnica lahko trajno poškoduje napravo.
Poraba električne ključavnice ne sme preseči 250mA!

Reader O-1-W

